



IEC 61076-3-106 ver.6에 따른 스냅인 플러그인 커넥터,
USB 인서트 포함

일반 주문 데이터

버전	장착 플랜지, USB 플랜지, Cat.6(ISO/IEC 11801), IP67
주문 번호	8892670000
유형	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
수량	1 items

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 37 g

온도

보관 온도 작동 온도 -20 °C...85 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

결선 1	USB	결선 2	USB
품목 설명	USB 플랜지	컬러 코드	밝은 회색
하우징 기본 재질	PA 66, UL 94: V-0	범주	Cat.6(ISO/IEC 11801)
장착 유형	캐비닛, 분배 박스	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



액세서리

RJ45 커플링 / 모듈

IE 플러그인 커넥터, IP20, 동축 및 광섬유 케이블용



일반 주문 데이터

유형	IE-XRJ45/IDC	버전	
주문 번호	8808330000	플랜지 인서트, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20	
GTIN (EAN)	4032248505913		
수량	1 ST		