

그림과 유사



그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 장착 레일, TS 15, 너비: 106 mm, 슬롯 포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 주문 번호      | <a href="#">8898030000</a>                             |
| 유형         | TS15X5 ST K41  |
| GTIN (EAN) | 4032248648788  |
| 수량         | 20 items   |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 5.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2165 inch |
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 106 mm | 폭 (인치)  | 4.1732 inch |
| 순중량 | 22 g   |         |             |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

액세서리에 대한 일반 정보

|       |      |       |                   |
|-------|------|-------|-------------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 기본 재질 | 스틸   |       |                   |

일반 정보

|       |                   |       |              |
|-------|-------------------|-------|--------------|
| 재질 두께 | 1 mm              | 표준 규격 | DIN EN 60715 |
| 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 | 기본 재질 | 스틸           |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

### 액세서리

#### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보원을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                              |  |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 유형         | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | 버전                           |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0295900000</a> | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |                              |  |
| 수량         | 50 ST                      |                              |  |