

## IE-M12-PCBCE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일반 주문 데이터

버전	PCB 결선 요소 M12, 솔더식, Cat.5(ISO/IEC 11801), DIN EN 60529 규격 IP65
주문 번호	<a href="#">8902810000</a>
유형	IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN)	4032248658190
수량	60 items

## IE-M12-PCBCE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	10.62 g
-----	---------

## 온도

보관 온도	작동 온도	-25 °C...85 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

## PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	4	코딩	D-코딩
보호 등급	DIN EN 60529 규격 IP65	하우징 기본 재질	CuZn, 폴리아미드, 니켈 도금
결선 나사산	M12		

## 일반 정보

극 수	4	결선 1	M12
결선 2	슬더식	품목 설명	결선 요소
구성	리플로우 호환	하우징 기본 재질	CuZn, 폴리아미드, 니켈 도금
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)	결선 나사산	M12
차폐	360° 차폐 점점	보호 등급	DIN EN 60529 규격 IP65

## 중요 참고 사항

## 참고 사항

## 분류

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		


## IE-M12-PCBCE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면



## 치수 도면

