

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러는 전 세계 커넥터 업계의 리더 중 하나입니다. 이 제품군에서 가장 중심이 되는 것은 바이드블러가 제품명 SAI로 분류하고 있는 원형 커넥터입니다. 바이드물러의 엔지니어들은 SAI 제품 개발 시 많은 사용자와의 협력을 통해 항상 합리적이고 비용 효율적인 설치 개념을 달성하는 데 집중했으며 전 세계에서 기능과 품질의 측면에서 표준으로 자리 잡은 유명 제품들을 시장에 공급해 왔습니다. 한 가지 예가 Jackpac® 제품군입니다. 이 모듈은 방수 신호 변환기입니다.

일반 주문 데이터

버전	JACKPAC, 레벨 컨버터, 정격 제어 전압: 18~24~30 V DC, 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, M12 플러그 / 플러그, A 코딩
주문 번호	8929960000
유형	JPO 24VDC 2X0.2A M12S
GTIN (EAN)	4032248706013
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-11-30T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	14.4 mm	높이 (인치)	0.5669 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
순중량	50 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...60 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b05ef5c-aeab-43a7-8ce0-9a79e97b9996

입력

정격 제어 전압	18...24...30 V DC	정격 제어 전압	18 V...24 V...30 V DC
----------	-------------------	----------	-----------------------

제어 측

정격 제어 전압	18...24...30 V DC	공칭 제어 전류	7 mA DC
----------	-------------------	----------	---------

출력

정격 스위칭 전압	3...33 V DC
-----------	-------------

부하 측

정격 스위칭 전압	3...33 V DC	정격 스위칭 전류	200 mA
-----------	-------------	-----------	--------

절연 조정

정격 전압	32 V	서지 전압 범주	I
오염 심각도	2	보호 등급	IP67

절연 조정

정격 전압	32 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	I	보호 등급	IP67

출력

스위칭 전압, 최대	3...33 V DC
------------	-------------

JPO 24VDC 2X0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

