


WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

단종된 제품입니다, 정보 제공
용도 한정 데이터 시트



일반 주문 데이터

주문 번호	8943120000
유형	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W
GTIN (EAN)	4032248752713
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-06-04T00:00:00+02:00

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	55.5 mm	폭 (인치)	2.185 inch
길이	125 mm	길이 (인치)	4.9212 inch
순중량	425 g		

온도

보관 온도	-40...70 °C	주변 온도	...70 °C
작동 온도	-25...70		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

결선 유형	텐션 클램프 결선	컴포넌트의 유형	저항
-------	-----------	----------	----

결선 필드

결선 유형	텐션 클램프 결선	탈피 길이	7 mm
클램프 범위, 최대	1 mm ²	클램프 범위, 최소	0.08 mm ²

입력

저항	8 x 3,6 kΩ 1 W
----	----------------

결선 데이터

결선 유형	텐션 클램프 결선
-------	-----------

분류

ETIM 8.0	EC002024
----------	----------

절연 조정(EN50178)

오염 심각도 수준	2
-----------	---