



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정션 설계

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, 커플링, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<u>8946920000</u>
유형	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

\sim	О	ı
ᅙ	ĭ	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	F471884

치수 및 중량

순중량 52.1 g

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도	 습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수. 예외 미존재
1010 2 1 0 4	는 17 에의 나는 세
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

참조 제품	<u>IE-BI-RJ45-C</u>	결선 1	RJ45
결선 2	RJ45	구성	스위칭 가능한 모듈로부터의 전압 결선/장착 레일로의 커플링
결선	커플링	컬러 코드	밝은 회색
IEC 60512-6-3에 따른 내충격성	250 ms-2	IEC 60512-6-4에 따른 내진동성	50 ms-2 사인파(9 – 500 Hz)
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	하우징 기본 재질	PA UL 94 VO, PA 66 UL VO E63957
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	접점 재질	스프링 스틸, Ni 1.2 μm
접점 표면	Au ≥ 0.8 μm	장착 유형	TS 35
차펴	Yes	보호 등급	IP20
플러그 주기	750 (RJ45)		

전기 속성

접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	 절연 저항	500 ΜΩ
50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3af 준수

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E471884
71 1-1 1	120 00000 7 0 1	LO L'100E40/	_ , , , , , ,

분류

			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면





