

IE-TO-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정션 설계

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, 커플링, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	8946920000
유형	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
수량	1 items

IE-T0-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E471884

치수 및 중량

순중량	52.1 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

참조 제품	IE-BI-RJ45-C	결선 1	RJ45
결선 2	RJ45	구성	스위칭 가능한 모듈로부터의 전압 결선/장착 레일로의 커플링
결선	커플링	컬러 코드	밝은 회색
IEC 60512-6-3에 따른 내충격성	250 ms-2	IEC 60512-6-4에 따른 내진동성	50 ms-2 사인파(9 ~ 500 Hz)
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	하우징 기본 재질	PA UL 94 VO, PA 66 UL VO E63957
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	접점 재질	스프링 스틸, Ni 1.2 µm
접점 표면	Au ≥ 0.8 µm	장착 유형	TS 35
차폐	Yes	보호 등급	IP20
플러그 주기	750 (RJ45)		

전기 속성

접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	절연 저항	500 MΩ
50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3af 준수

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E471884
--------	----------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


IE-T0-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



도면

