



장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 모듈 설계, 최대 직경 1.6 mm의 전선용

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	8946930000
유형	IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248734917
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E471884

치수 및 중량

순중량

5.42 g

온도

보관 온도

작동 온도

-40 °C...70 °C

설치 온도

습도

0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

참조 제품

[IE-BI-RJ45-FJ-A](#)

결선 2

IDC

결선 1

RJ45

구성

스위칭 가능한
모듈로부터의 전압
결선/장착 레일로의 커플링

결선

EIA/TIA T568 A

컬러 코드

밝은 회색

IEC 60512-6-3에 따른 내충격성

250 ms-2

IEC 60512-6-4에 따른 내진동성

50 ms-2 사인파(9 - 500 Hz)

습도

0 ~ 93 % 상대 습도

하우징 기본 재질

PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957

절연재 단면적, 최대

1.6 mm

범주

Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)

접점 재질

스프링 스틸, Ni 1.2 µm

접점 표면

Au ≥ 0.8 µm

결선 직경, 경질

0.4...0.64 mm

전선 결선 단면, 경선 (AWG)

AWG 24...AWG 22

결선 직경, 연질

0.48...0.76 mm

전선 결선 단면, 연선 (AWG)

AWG 26...AWG 22

외피 직경, 최소

5.5 mm

외피 직경, 최대

10 mm

장착 유형

TS 35

차폐

Yes

보호 등급

IP20

플러그 주기

750 (RJ45)

재결선 가능

≥ 10주기, AWG 23-26의 경우, ≥ 4주기, AWG 22의 경우

전기 속성

접점 저항

≤ 20 mΩ

절연 강도, 접점/차폐

≥ 1500 V AC/DC

절연 강도, 접점/접점

≥ 1000 V AC/DC

절연 저항

500 MΩ

50 °C에서 전류 전달 용량

1 A

PoE / PoE+

IEEE 802.3bt 준수

일반 표준

커넥터 표준

IEC 60603-7-51

인증 번호(cULus)

E471884


기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


도면

치수 도면



액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:


- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	

RJ45 공구 불필요



최대 전선 외부 직경 1.6 mm용, IEC 60603-7-51을 따른 RJ45 플러그인 커넥터(공구 미사용)

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-RJ45-FH-BK-A	버전
주문 번호	1132040000	RJ45 IDC 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-코어,
GTIN (EAN)	4032248912155	EIA/TIA T568 A
수량	10 ST	