

IE-TO-SCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

장착 레일 아울렛, IEC 61754-4에 따른 SC 듀플렉스 정션 설계

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 아울렛, 광섬유, SC duplex, 멀티모드, GOF, POF, IP20
주문 번호	<u>8946970000</u>
유형	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
수량	10 items

카탈로그 상태 / 도면 1



IE-TO-SCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
승인					
ROHS	준수				
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>				
인증 번호(UL)	E477798				
치수 및 중량					
깊이	67 mm	깊이 (인치)	2.6378 inch		
너비	17.5 mm	프 (인치) 폭 (인치)	0.689 inch		
길이	59.6 mm	 길이 (인치)	2.3465 inch		
 순중량	40.1 g	길이 (근시)	2.0400 men		
온도					
H 71 OF		TIE OF	40.00 70.00		
보관 온도 설치 온도		작동 온도	-40 °C70 °C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
일반 데이터					
			·		
컬러 코드	밝은 회색	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0		
장착 유형	TS 35	보호 등급	IP20		
플러그 주기	1000	파이버 유형	멀티모드, GOF, POF		
삽입 손실	≤ 0.4 dB	 결선 1	SC-Duplex		
결선 2	SC-Duplex				
일반 표준					
커넥터 표준	IEC 61754-4	인증 번호(UL)	E477798		
분류			,		
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313		
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313		
-					
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20		
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20		
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20		
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20		
ECLASS 15.0	27-44-03-20				

카탈로그 상태 / 도면 2



IE-TO-SCD-MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수 도면

도면