

IE-XR-RJ45/RJ45-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IE 플러그인 커넥터, IP20, 동축 및 광섬유 케이블용

일반 주문 데이터

장착 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
<u>8952950000</u>
IE-XR-RJ45/RJ45-2
4032248744329
24 items

IE-XR-RJ45/RJ45-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
	<u> </u>		
ROHS	준수		
치수 및 중량			
순중량	21.33 g		
온도			
			'
보관 온도		작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			
D. LIC 조스 사례	조스 에이 민조제		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	0.1 WE/N 018 - 1 OVIIC WA		
일반 데이터			
74.1.			1101 T-
<u>결선 1</u> 범주	RJ45 Cat.6A / Class EA (ISO/	<u>하우징 기본 재질</u> 차펴	아연 주조 360도, 차펴 접점
岩 丁	IEC 11801 2010)	시·퍼	360포, 자퍼 접점
보호 등급	IP20	삽입력	≤ 30 N
플러그 주기	750		
전기 속성			
접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	50 °C에서 전류 전달 용량	1 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수		
일반 표준			
커넥터 표준	IEC 60603-7-5		
분류			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001121 27-44-03-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90 27-44-03-90
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2

IE-XR-RJ45/RJ45-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

치수 도면

도면

치수 도면

29.8



설치 단면

