


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IE 플러그인 커넥터, IP20, 동축 및 광섬유 케이블용

일반 주문 데이터

버전	장착 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
주문 번호	8952950000
유형	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
수량	24 items

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 21.33 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	하우징 기본 재질	아연 주조
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP20	삽입력	≤ 30 N
플러그 주기	750		

전기 속성

접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	50 °C에서 전류 전달 용량	1 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수		

일반 표준


커넥터 표준 IEC 60603-7-5

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



치수 도면



설치 단면

