



일반 주문 데이터

주문 번호	8978580000
유형	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
길이	50 mm	길이 (인치)	1.9685 inch
직경	1 mm	순중량	160 g

온도

보관 온도	-25 °C...70 °C	작동 온도	-10 °C...50 °C
습도	10 ~ 90 %(응결 없음)		

장애 확률

SIL(IEC 61508 준수)	없음
-------------------	----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

입력

입력 저항	22 kΩ	유형	USB 2.0(USB 유형 A 플러그)
입력 전압	1.6 ... 5.6 V	입력 전류	≤ 100 mA

출력

부하 임피던스 전류	≤ 300 Ω	유형	RS232(4폴 2.5-mm 잭 플러그)
출력 전압, 주 활성화 신호	3.3 V 규정된 9~15 V 일반적으로 12 V / 4 mA	인터페이스의 레벨	1.8... 5.6 V(자동 적용)

일반 데이터

보호 등급	IP20	공칭 소비 전력	0.5 VA
전력 소비, 일반적	0.01 W		

절연 조정

절연 전압	2.5 kV (입력/출력)
-------	----------------

기술 데이터

부품 설명


제품 설명 CBX200 USB는 전기적 절연 기능이 있는 USB2.0/RS232 인터페이스 변환기입니다. 연결된 RS232 장치의 제어성 및 공급 측면에서 추가적인 기능을 제공합니다. CBX200 USB를 이용하면 ACT20 제품군과 신호 변환기 WAVE TTA의 구성이 가능합니다.

분류

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		

도면

사용 예



사용 예



사용 예

