

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 바이드물러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 윈도우용

일반 주문 데이터

버전	Cutting tool for one-hand operation
주문 번호	9002170000
유형	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
수량	1 items

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	12 mm	깊이 (인치)	0.4724 inch
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch
너비	208 mm	폭 (인치)	8.189 inch
순중량	280.78 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	바이드물러 Z-시리즈 점프바의 깔끔한 절단을 위한 절단 공구	버전	원핸드 기계식
-------	---	----	---------

절단 공구

동축 케이블 - 경질, 최대(AWG)	2 AWG	동축 케이블 - 경질, 최대	35 mm ²
동축 케이블 - 연질, 최대(AWG)	6 AWG	동축 케이블 - 연질, 최대	16 mm ²
동축 케이블 - 꼬임, 최대(AWG)	2/0 AWG	동축 케이블 - 꼬임, 최대	70 mm ²
동축 케이블, 최대 직경	14 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		