



- 좁은 공간에서 케이블을 절단해야 하는 경우에 적합합니다
 - 간편한 취급
 - 필요한 손의 힘을 최소화
 - 모든 절단 위치에서 해제 옵션
- 스틸 와이어, 스틸 외피 케이블, 알루미늄 합금 및 인발 경화 구리 컨덕터에는 적합하지 않습니다
- 인가 상태 도체는 절대 절단하지 마십시오

일반 주문 데이터

버전	절단 도구, 프론트 절단기
주문 번호	9002190000
유형	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2024-06-06T00:00:00+02:00

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	150 mm	높이 (인치)	5.9055 inch
너비	360 mm	폭 (인치)	14.1732 inch
순중량	1642.78 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

기술 데이터

품목 설명	최대 35mm 외경용 프런트 케이블 절단기	버전	원핸드 기계식
-------	-------------------------	----	---------

절단 공구

케이블 유형	구리 및 알루미늄 케이블	동축 케이블 - 연질, 최대(kcmil)	600 kcmil
동축 케이블 - 연질, 최대	300 mm ²	동축 케이블 - 꼬임, 최대(kcmil)	600 kcmil
동축 케이블 - 꼬임, 최대	300 mm ²	동축 케이블, 최대 직경	35 mm
단일 컨덕터 직경	36 mm	꼬임 알루미늄 케이블, 최대(kcmil)	600 kcmil
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm ²)	300 mm ²	꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경	35 mm

분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²