

MEHA KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- PVC, Teflon(PTFE) 및 실리콘 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 특수 형태의 블레이드로 와이어에 손상 없음
- 개별 와이어 스플라이싱 현상 없음
- 손쉽게 블레이드 인서트 교체 가능
- 모든 인서트를 한 하우징에 피팅
- 블레이드 카세트의 가이드 바가 공구 내에서 와이어가 올바른 위치를 잡도록 도와 줍니다

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 액세서리, 블레이드 세트 |
| 주문 번호 | 9003600000 |
| 유형 | MEHA KP GE M-D-SPX |
| GTIN (EAN) | 4008190140274 |
| 수량 | 1 items |

MEHA KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**치수 및 중량**

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 16 mm | 깊이 (인치) | 0.6299 inch |
| 높이 | 11.5 mm | 높이 (인치) | 0.4528 inch |
| 너비 | 26 mm | 폭 (인치) | 1.0236 inch |
| 길이 | 26 mm | 길이 (인치) | 1.0236 inch |
| 순중량 | 3.68 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | |
|-------|---|
| 품목 설명 | Mini-Duro-Stripax용 블레이드 세트 PTFE 최대 AWG 30 |
|-------|---|

탈피 공구

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------|
| 케이블 유형 | 맞춤형 절연 사용 컨ектор | 단일 컨ектор 직경 | 0.3 mm |
| 최소 컨ектор 직경 | 0.2 mm | 탈피 길이, 최대 | 7 mm |
| 탈피 길이, 최소 | 3 mm | 컬러 코드 | 노란색 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |