

MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- PVC, Teflon(PTFE) 및 실리콘 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 특수 형태의 블레이드로 와이어에 손상 없음
- 개별 와이어 스플라이싱 현상 없음
- 손쉽게 블레이드 인서트 교체 가능
- 모든 인서트를 한 하우징에 피팅
- 블레이드 카세트의 가이드 바가 공구 내에서 와이어가 올바른 위치를 잡도록 도와 줍니다

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 블레이드 세트
주문 번호	9003620000
유형	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190130527
수량	1 items

MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	11.5 mm	높이 (인치)	0.4528 inch
너비	26 mm	폭 (인치)	1.0236 inch
길이	26 mm	길이 (인치)	1.0236 inch
순중량	3.68 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	Mini-Duro-Stripax용 블레이드 세트 PTFE 최대 AWG 20
-------	---

탈피 공구

케이블 유형	맞춤형 절연 사용 컨덕터	단일 컨덕터 직경	0.8 mm
최소 컨덕터 직경	0.55 mm	탈피 길이, 최대	7 mm
탈피 길이, 최소	3 mm	컬러 코드	녹색

분류

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		