

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- PVC, Teflon(PTFE) 및 실리콘 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 특수 형태의 블레이드로 와이어에 손상 없음
- 개별 와이어 스프라이싱 현상 없음
- 손쉽게 블레이드 인서트 교체 가능
- 모든 인서트를 한 하우징에 피팅
- 블레이드 카세트의 가이드 바가 공구 내에서 와이어가 올바른 위치를 잡도록 도와 줍니다

일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	9003730000
유형	M-D-STRIPAX AWG 20+22
GTIN (EAN)	4008190102012
수량	1 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2022-03-01T00:00:00+01:00
대체용 제품	MEHA KP BL M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	135 mm	높이 (인치)	5.3149 inch
너비	82 mm	폭 (인치)	3.2283 inch
순중량	96.28 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	최대 AWG 20용 탈피 공구, PTFE용
-------	----------------------------

탈피 공구

케이블 유형	맞춤형 절연 사용 컨덕터	단일 컨덕터 직경	0.92 mm
최소 컨덕터 직경	0.88 mm	탈피 범위 AWG, 최대	20 AWG
탈피 범위 AWG, 최소	20 AWG	탈피 길이, 최대	7 mm

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		


도면

사용 예



액세서리

액세서리 / 교체 부품



- PVC, Teflon(PTFE) 및 실리콘 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 특수 형태의 블레이드로 와이어에 손상 없음
- 개별 와이어 스프라이싱 현상 없음
- 손쉽게 블레이드 인서트 교체 가능
- 모든 인서트를 한 하우징에 피팅
- 블레이드 카세트의 가이드 바가 공구 내에서 와이어가 올바른 위치를 잡도록 도와 줍니다

일반 주문 데이터

유형	MEHA KP GE M-D-SPX	버전
주문 번호	9003600000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4008190140274	
수량	1 ST	
유형	MEHA KP RT M-D-SPX	버전
주문 번호	9003610000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4008190058272	
수량	1 ST	
유형	MEHA KP GN M-D-SPX	버전
주문 번호	9003620000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4008190130527	
수량	1 ST	
유형	MEHA KP BL M-D-SPX	버전
주문 번호	9003630000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4008190094256	
수량	1 ST	
유형	MEHA KP SW M-D-SPX	버전
주문 번호	9003640000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4008190020507	
수량	1 ST	
유형	MEHA KP WS M-D-SPX	버전
주문 번호	9006970000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4032248363711	
수량	1 ST	