

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 내부 도체 직경 1 mm
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림

### 일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	<a href="#">9003750000</a>
유형	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
수량	1 items

**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	135 mm	높이 (인치)	5.3149 inch
너비	82 mm	폭 (인치)	3.2283 inch
순중량	96.73 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	광섬유 케이블용 탈피 공구
-------	----------------

탈피 공구

케이블 유형	1mm 내부 컨덕터 사용 POF 컨덕터	단일 컨덕터 직경	1 mm
탈피 범위 AWG, 최대	18 AWG	탈피 길이, 최대	7.5 mm
컬러 코드	회색	전선 굵기, 최대	0.78 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 액세서리 / 교체 부품



- 내부 도체 직경 1 mm
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림

### 일반 주문 데이터

유형	MEHA KP LWL M-D-SPX	버전	
주문 번호	<a href="#">9003760000</a>	액세서리, 예비 블레이드	
GTIN (EAN)	4008190055110		
수량	1 ST		