


MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



- 내부 도체 직경 1 mm
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 예비 블레이드
주문 번호	<a href="#">9003760000</a>
유형	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
수량	1 items

MEHA KP LWL M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	16 mm	깊이 (인치)	0.6299 inch
높이	11.5 mm	높이 (인치)	0.4528 inch
너비	26 mm	폭 (인치)	1.0236 inch
길이	26 mm	길이 (인치)	1.0236 inch
순중량	11.5 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	FO Stripax용 블레이드 세트
-------	---------------------

탈피 공구

단일 컨덕터 직경	1 mm	컬러 코드	회색
-----------	------	-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		