H35,0/32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







굵기가 10.0 $^{\sim}$ 185.0 mm 2 인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의 경우 주석 도금 구리 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차

• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
주문 번호	9004200000
유형	H35,0/32
GTIN (EAN)	4008190077303
수량	100 items
패키징	루즈

H35,0/32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	υı
$\overline{}$	1.
_	_

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량 1.61 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 미포함	버전	표준
	 와이어 종단 페룰, (2)Wire-		_
	and farrula		

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	8.3 mm	접점면 길이(L2)	32 mm
칼러 직경(D2)	11 mm	L1(mm)	32.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 2	탈피 길이	32 mm
컨덕터 단면적	35 mm²		

분류

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

카탈로그 상태 / 도면 2



H35,0/32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

