



굵기가 10.0 ~ 185.0 mm<sup>2</sup>인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의  
경우  
주석 도금 구리  
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차  
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 25 mm, 25 mm, No
주문 번호	<a href="#">9004230000</a>
유형	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008190150051
수량	50 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

3.49 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명

플라스틱 슬리브 미포함  
와이어 종단 페룰, (2)Wire-  
end ferrule

버전

표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

12.5 mm

접점면 길이(L2)

25 mm

칼러 직경(D2)

15 mm

L1(mm)

25.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 2/0

탈피 길이

25 mm

컨덕터 단면적

70 mm<sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

