



굵기가 10.0 ~ 185.0 mm<sup>2</sup>인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의  
경우  
주석 도금 구리  
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차  
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
주문 번호	<a href="#">9004260000</a>
유형	H95,0/32
GTIN (EAN)	4008190102500
수량	50 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

5.01 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명

플라스틱 슬리브 미포함  
와이어 종단 페룰

버전

표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

14.5 mm

접점면 길이(L2)

32 mm

칼러 직경(D2)

17 mm

L1(mm)

32.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 3/0

탈피 길이

32 mm

컨덕터 단면적

95 mm<sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

