


H1,5/14 R BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 연결된 와이어 종단 페를 스트립(50 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
주문 번호	9004340000
유형	H1,5/14 R BD
GTIN (EAN)	4008190080723
수량	500 items
파키징	릴 패키지

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.1 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	연결된 와이어 종단 페를, 빨간색	버전	표준
-------	-----------------------	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1.7 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	3.2 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	14.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	10 mm
컨ектор 단면적	1.5 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

