



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 검정
주문 번호	9004420000
유형	H1,5/16D ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008190167455
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E499744

치수 및 중량

순중량

0.17 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명

트윈 와이어 종단 페룰,
검은색

버전

트윈 와이어 종단 페룰

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)

2.2 mm

접점면 길이(L2)

8 mm

칼러 폭(B)

3.6 mm

칼러 높이(A)

6.5 mm

플라스틱 칼러 두께(S2)

0.3 mm

L1(mm)

16.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 16

금속 슬리브 두께(S1)

0.15 mm

탈피 길이

11 mm

컨덕터 단면적

1.5 mm²

칼러 코드

DIN

분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

도면

도면

