



- 멀티팩 백( 5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">9004900000</a>
유형	H0,75/16 ZH W SV
GTIN (EAN)	4008190482671
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.15 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페를, 흰색	버전	트윈 와이어 종단 페를
-------	------------------	----	--------------

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1.7 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼라 폭(B)	3 mm	칼라 높이(A)	5.5 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.3 mm	L1(mm)	16.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 18	금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm
탈피 길이	13 mm	컨덕터 단면적	0.75 mm <sup>2</sup>
컬러 코드	Weidmueller		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

