


## H6,0/23T ZH GN SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 녹색 |
| 주문 번호      | <a href="#">9005160000</a>                |
| 유형         | H6,0/23T ZH GN SV                         |
| GTIN (EAN) | 4008190482749                             |
| 수량         | 100 items                                 |
| 패키징        | 멀티팩 백                                     |

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E499744                 |

치수 및 중량

|     |        |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.69 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

|       |                  |    |              |
|-------|------------------|----|--------------|
| 품목 설명 | 트윈 와이어 종단 페를, 녹색 | 버전 | 트윈 와이어 종단 페를 |
|-------|------------------|----|--------------|

와이어 종단 페를

|                 |               |               |                   |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 접점면 직경(D1)      | 4.5 mm        | 접점면 길이(L2)    | 12 mm             |
| 칼라 폭(B)         | 6.2 mm        | 칼라 높이(A)      | 11.4 mm           |
| 플라스틱 칼라 두께(S2)  | 0.5 mm        | L1(mm)        | 23.00 mm          |
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 10        | 금속 슬리브 두께(S1) | 0.2 mm            |
| 탈피 길이           | 20 mm         | 컨덕터 단면적       | 6 mm <sup>2</sup> |
| 컬러 코드           | Telemecanique |               |                   |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

도면

