

H1,5/17,5X SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 멀티팩 백
- 바이드뮬러 컬러 코드

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | 와이어 종단 페를, 표준, 13 mm, 8 mm, 검정 |
| 주문 번호 | 9006590000 |
| 유형 | H1,5/17,5X SW SV |
| GTIN (EAN) | 4008190332259 |
| 수량 | 100 items |
| 파키징 | 멀티팩 백 |

H1,5/17,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.21 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|--|----|----|
| 품목 설명 | 단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페를, 검은색 | 버전 | 표준 |
|-------|--|----|----|

와이어 종단 페를

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 접점면 직경(D1) | 1.8 mm | 접점면 길이(L2) | 8 mm |
| 칼러 직경(D2) | 7 mm | 플라스틱 칼러 두께(S2) | 0.3 mm |
| L1(mm) | 17.50 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 16 |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.15 mm | 탈피 길이 | 13 mm |
| 컨ектор 단면적 | 1.5 mm ² | 컬러 코드 | Weidmueller |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

도면

도면

