



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 8 mm, 파란색
주문 번호	9006670000
유형	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
수량	100 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.22 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 파란색	버전	표준
-------	----------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.3 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	7.9 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	17.50 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	14 mm
컨덕터 단면적	2.5 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

