


H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
 - 내열성 최대 105°C
 - 1.5-16mm² 컨덕터용(AWG 16-6)
- 주석 도금 구리
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 10 mm, 회색
주문 번호	9006750000
유형	H4,0/19,5X GR SV
GTIN (EAN)	4008190332297
수량	100 items
파키징	멀티팩 백

H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.33 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 리인용 와이어 종단 페더, 회색	버전	표준
-------	---------------------------------------	----	----

와이어 종단 페더

접점면 직경(D1)	2.9 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼러 직경(D2)	7.9 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	19.50 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	14 mm
컨ектор 단면적	4 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

도면

