# H4,0/19,5X GR SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
- 내열성 최대 105°C

1.5-16mm<sup>2</sup> 컨덕터용(AWG 16-6)

주석 도금 구리

다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

#### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 10 mm, 회색
주문 번호	9006750000
 유형	H4,0/19,5X GR SV
GTIN (EAN)	4008190332297
수량	100 items
패키징	멀티팩 백

# H4,0/19,5X GR SV



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

	u	ı
$\overline{}$	7	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E499744

## 치수 및 중량

순중량	0.33 g

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, <sub>히</sub> 새	버전	표준

## 와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.9 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼러 직경(D2)	7.9 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	19.50 mm	 결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	14 mm
컨덕터 단면적	4 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Weidmueller

## 분류

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

카탈로그 상태 / 도면 2



# H4,0/19,5X GR SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

