



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 1.5-16mm² 컨덕터용(AWG 16-6)
- 주석 도금 구리
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 17 mm, 12 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">9006790000</a>
유형	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008190332303
수량	100 items
패키징	멀티팩 백

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E499744

### 치수 및 중량

순중량

0.42 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 기술 데이터

품목 설명

단락 방지 및 접지 장애  
라인용 와이어 종단 페를,  
노란색

버전

표준

### 와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)

3.6 mm

접점면 길이(L2)

12 mm

칼러 직경(D2)

8.8 mm

플라스틱 칼러 두께(S2)

0.3 mm

L1(mm)

23.00 mm

결선 단면규격 AWG, 최대

AWG 10

금속 슬리브 두께(S1)

0.2 mm

탈피 길이

17 mm

컨덕터 단면적

6 mm<sup>2</sup>

컬러 코드

Weidmueller

### 분류

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

