



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
  - 내열성 최대 105°C
- 1.5-16mm<sup>2</sup> 컨덕터용(AWG 16-6)  
주석 도금 구리  
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 17 mm, 12 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">9006790000</a>
유형	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008 190332303
수량	100 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.42 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 노란색	버전	표준
-------	----------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	3.6 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	8.8 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	23.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	17 mm
컨덕터 단면적	6 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

