
H10,0/24,0X R SV

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
- 내열성 최대 105°C

1.5-16mm² 컨덕터용(AWG 16-6)

주석 도금 구리

다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 17 mm, 12 mm, 빨간색		
주문 번호	9006830000		
유형	H10,0/24,0X R SV		
GTIN (EAN)	4008190332310		
수량	100 items		
패키징	멀티팩 백		

H10,0/24,0X R SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	0.64 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태		준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
기술 데이터				
품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 빨간색	버전	표준	
와이어 종단 페룰				
접점면 직경(D1)	4.6 mm	접점면 길이(L2)	12 mm	
칼러 직경(D2)	9.8 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm	
L1(mm)	24.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	17 mm	
컨덕터 단면적	10 mm²	컬러 코드	Weidmueller	
분류				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			

카탈로그 상태 / 도면 2



H10,0/24,0X R SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

