



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
 - 내열성 최대 105°C
- 1.5-16mm² 컨덕터용(AWG 16-6)
주석 도금 구리
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 17 mm, 12 mm, 빨간색
주문 번호	9006830000
유형	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008190332310
수량	100 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.64 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 빨간색	버전	표준
-------	----------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	4.6 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	9.8 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	24.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	17 mm
컨덕터 단면적	10 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

