


H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
 - 내열성 최대 105°C
 - 1.5-16mm² 컨덕터용(AWG 16-6)
- 주석 도금 구리
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 26 mm, 12 mm, 파란색
주문 번호	9006870000
유형	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
수량	100 items
파키징	멀티팩 백

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	0.82 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페를, 파란색	버전	표준
-------	--	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	6 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	12.1 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	25.50 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 6
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	26 mm
컨ектор 단면적	16 mm ²	컬러 코드	Weidmüller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

도면

