#### H16,0/25,5X BL SV




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
- 내열성 최대 105°C

1.5-16mm<sup>2</sup> 컨덕터용(AWG 16-6)

주석 도금 구리

다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

#### 일반 주문 데이터

	'
ulti	이이이 주디 페르 표주 20 ***** 12 ***** 피리새
버전	와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 12 mm, 파란색
주문 번호	9006870000
유형	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
수량	100 items
패키징	멀티팩 백

### H16,0/25,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
순중량	0.82 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
기술 데이터			
			<u> </u>
품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 파란색	버전	표준
와이어 종단 페룰			
접점면 직경(D1)	6 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	12.1 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	25.50 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 6
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	26 mm
컨덕터 단면적	16 mm²	컬러 코드	Weidmueller
분류			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

카탈로그 상태 / 도면 2



## H16,0/25,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

