

**LG DMS PRO/ DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
주문 번호	<a href="#">9007460000</a>
유형	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	178 mm	길이 (인치)	7.0079 inch
높이	78 mm	높이 (인치)	3.0709 inch
너비	150 mm	폭 (인치)	5.9055 inch
길이	178 mm	길이 (인치)	7.0079 inch
순중량	604.79 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

기술 데이터

전압 범위	12 / 14.4 / 18 V	품목 설명	1/4" 드라이브 포함 무선 토크 스크류드라이버
전기 결선	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

전기 스크류드라이버

충전기 출력	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	충전기 입력	AC 220-240V~50-60Hz 30W
완속 속도	200 u. 600 min-1	무게	600 g
공칭 전압	3.6 V	비트 홀더	1/4" DIN 3126 형식 E6.3
배터리 전압	3.6 V	충전기 무게	600 g
최대 커플링 토크	3 Nm		

분류

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		