# 데이터 시트

### **AM ASI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 빠르고 정확한 탈피
- 절단 깊이를 조정할 필요가 없음
- 내부 도체가 손상되지 않음

#### 일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	9009950000
유형	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
수량	1 items



### **AM ASI**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 치수 및 중량

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	124 mm	 폭 (인치)	4.8819 inch
순중량	48.6 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### 기술 데이터

품목 설명	고무 코팅 ASI 케이블용
	전여 탄교 고구

## 탈피 공구

케이블 유형 탈피 범위, 최소	ASI-EPDM 1.5 mm²	단일 컨덕터 직경 전선 굵기, 최대	1.4 mm 1.5 mm²
분류			

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		