

## AM ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 빠르고 정확한 탈피
- 절단 깊이를 조정할 필요가 없음
- 내부 도체가 손상되지 않음

### 일반 주문 데이터

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	<a href="#">9009950000</a>
유형	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
수량	1 items

## AM ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	124 mm	폭 (인치)	4.8819 inch
순중량	48.6 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### 기술 데이터

품목 설명	고무 코팅 ASI 케이블용 절연 탈피 공구
-------	----------------------------

### 탈피 공구

케이블 유형	ASI-EPDM	단일 컨덕터 직경	1.4 mm
탈피 범위, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>

### 분류

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		