# 데이터 시트

## HTG 58/59



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### 동축 커넥터용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착
주문 번호	<u>9012020000</u>
유형	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008190018207
수량	1 items

## HTG 58/59



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	418.7 g		

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 기술 데이터

품목 설명	동축 커넥터 BNC, TNC /	버전	기계식, 교체 가능 인서트
	AF 5.4/6.48용 압착 공구		미포함

# 공구 데이터 압착

육각 스패너 폭(A 2)	6.48 mm	육각 스패너 폭(A 3)	1.72 mm
육각 AF(A)	5.4 mm	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	30 mm <sup>2</sup>
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	30 mm <sup>2</sup>	외부 슬리브 직경	6.2 mm
압착 스테이션, 폭(B 2)	10 mm	입착 스테이션, 폭(B 3)	2.3 mm
압착 스테이션, 폭(B 1)	10 mm	 압착 유형/프로파일	육각형 압착
내부 접점 직경(D)	2 mm		

## 접점 설명

접점의 유형	동축 커넥터

## 분류

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

카탈로그 상태 / 도면 2



# HTG 58/59



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### HTG 58/59



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 액세서리 / 교체 부품



동축 커넥터용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

# 일반 주문 데이터

유형 ERTE ES HTG 58/59

9011130000

GTIN (EAN) 4008190011406

수량 1 ST

주문 번호

버전

압착 공구, 교체 부품