데이터 시트

HTG 174



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



동축 커넥터용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

	<u> </u>
버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착
주문 번호	<u>9012410000</u>
유형	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
수량	1 items

HTG 174



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄎ	수	민	중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	449 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	동축 커넥터 BNC, TNC 및	버전	기계식, 교체 가능 인서트
	N / AF 4.52용 압착 공구		미포함

공구 데이터 압착

육각 스패너 폭(A 2)	1.72 mm	육각 AF(A)	4.52 mm
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	22 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	22 mm²
외부 슬리브 직경	5.4 mm	 압착 스테이션, 폭(B 2)	2.3 mm
압착 스테이션, 폭(B 1)	10 mm	 압착 유형/프로파일	육각형 압착
내부 접점 직경(D)	2 mm		

접점 설명

접점의 유형	동축 커넥터	

분류

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

카탈로그 상태 / 도면 2



HTG 174



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

