

## HTF 28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



암형 블레이드 커넥터 및 암형 블레이드 단자(열린 또는 압연된 압착 클로우 포함)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치

### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , B-압착
주문 번호	<a href="#">9013090000</a>
유형	HTF 28
GTIN (EAN)	4008190129439
수량	1 items

## HTF 28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	449.98 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### 기술 데이터

품목 설명	플랫 블레이드 커넥터 및 플랫 블레이드 단자용 압착 공구, 커넥터 폭 2.8 mm	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	----	-----------------------

### 공구 데이터 압착


와이어 종단 페룰 단면적, 최대	1 mm <sup>2</sup>	압착 유형/프로파일	B-압착
-------------------	-------------------	------------	------

### 접점 설명

접점의 유형	F-플러그 / -슬리브	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 18
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 28	플러그 폭	2.8 mm
압착 범위, 최대	1 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	0.1 mm <sup>2</sup>

### 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## HTF 28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### 액세서리 / 교체 부품



암형 블레이드 커넥터 및 암형 블레이드 단자(열린 또는 압연된 압착 클로우 포함)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치

### 일반 주문 데이터

유형	ERTE AN HTF 28	버전	
주문 번호	<a href="#">1246430000</a>	압착 공구, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4050118034486		
수량	1 ST		