

## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## SUB-D 접점(단자)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는  
엔드 스톱 장치

## 일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, FoderBcrimp
주문 번호	<a href="#">9013260000</a>
유형	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008190056896
수량	1 items

## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	440.98 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 기술 데이터

품목 설명	SUB-D 접점용 압착 공구, AWG 28-20	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	----------------------------	----	-----------------------

## 공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>	압착 유형/프로파일	FoderBcrimp
-------------------	----------------------	------------	-------------

## 접점 설명

접점의 유형	SUB-D	컨ектор 단면적, 최대 AWG	AWG 20
컨ектор 단면적, 최소 AWG	AWG 28		

## 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**HTF SUB-D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

