



바이드물러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용
압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, FoderBcrimp
주문 번호	9013560000
유형	HTF RSV 16
GTIN (EAN)	4008190161163
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

너비	205 mm	폭 (인치)	8.0709 inch
순중량	457.48 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	바이드물러 RSV 및 DSTV-HD 접점용 탈피 공구, AWG 26-16	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--	----	--------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	1.5 mm ²	압착 유형/프로파일	FoderBcrimp
-------------------	---------------------	------------	-------------

접점 설명

접점의 유형	RSV 및 DSTV-HD	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 16
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

도면

