



### 절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착
주문 번호	<a href="#">9013600000</a>
유형	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
수량	1 items

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	674.78 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### 기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	------	----	--------------------

### 공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	16 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	6 mm <sup>2</sup>
압착 유형/프로파일	인덴트 압착		

### 접점 설명

접점의 유형	트윈 페룰	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 6
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 10	압착 범위, 최대	16 mm <sup>2</sup>
압착 범위, 최소	6 mm <sup>2</sup>		

### 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

사용 예



## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

유형	H6,0/23 ZH SW SV	버전
주문 번호	<a href="#">9004930000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190482701	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23D ZH GE SV	버전
주문 번호	<a href="#">9004720000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190962210	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23T ZH GN SV	버전
주문 번호	<a href="#">9005160000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190482749	
수량	100 ST	

### 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리팩에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

유형	H6,0/23 ZH SW	버전
주문 번호	<a href="#">9037320000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190492793	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23D ZH GE	버전
주문 번호	<a href="#">9037550000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190493127	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23T ZH GN	버전
주문 번호	<a href="#">9037690000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190493486	
수량	100 ST	

### 액세서리

유형	H6,0/29 ZH SW	버전
주문 번호	<a href="#">9037330000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 24 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190492809	
수량	100 ST	
유형	H6,0/29D ZH GE	버전
주문 번호	<a href="#">9037560000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 24 mm, 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190493134	
수량	100 ST	
유형	H6,0/29T ZH GN	버전
주문 번호	<a href="#">9037700000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 24 mm, 18 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190493509	
수량	100 ST	

### 멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

유형	H10,0/24 ZH EB SV	버전
주문 번호	<a href="#">9004940000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190482718	
수량	100 ST	
유형	H10,0/26D R ZH SV	버전
주문 번호	<a href="#">9004710000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248044221	
수량	100 ST	
유형	H10,0/26T ZH BR SV	버전
주문 번호	<a href="#">9005170000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190482756	
수량	100 ST	

### 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리팩에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	H10,0/24 ZH EB	버전
주문 번호	<a href="#">9037340000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190492816	
수량	100 ST	
유형	H10,0/24D ZH R	버전
주문 번호	<a href="#">9037570000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493141	
수량	100 ST	

### 폴리백에 풀린 상태로 제공



- 갈때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm<sup>2</sup> 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

### 일반 주문 데이터

유형	H10,0/24DS ZH R	버전
주문 번호	<a href="#">9018880000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248105830	
수량	100 ST	

### 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

유형	H10,0/24T ZH BR	버전
주문 번호	<a href="#">9037710000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190493516	
수량	100 ST	
유형	H10,0/30 ZH EB	버전
주문 번호	<a href="#">9037350000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 23 mm, 18 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190492823	
수량	100 ST	
유형	H10,0/30D ZH R	버전
주문 번호	<a href="#">9037580000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 23 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493158	
수량	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	H10.0/30T ZH BR	버전	
주문 번호	<a href="#">9037720000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 23 mm, 18 mm, 갈색	
GTIN (EAN)	4008190493530		
수량	100 ST		

### 폴리백에 풀린 상태로 제공



- 갈때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm<sup>2</sup> 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

### 일반 주문 데이터

유형	H10.0/24S ZH EB	버전	
주문 번호	<a href="#">9018860000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 17 mm, 12 mm, 아이보리	
GTIN (EAN)	4032248105816		
수량	100 ST		
유형	H10.0/30DS ZH R	버전	
주문 번호	<a href="#">9018890000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 23 mm, 18 mm, 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248105847		
수량	100 ST		
유형	H10.0/30S ZH EB	버전	
주문 번호	<a href="#">9018870000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 23 mm, 18 mm, 아이보리	
GTIN (EAN)	4032248105823		
수량	100 ST		

### 폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

유형	H16.0/29 ZH GN	버전	
주문 번호	<a href="#">9037360000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 16 mm, 녹색	
GTIN (EAN)	4008190492830		
수량	50 ST		
유형	H16.0/29D ZH BL	버전	
주문 번호	<a href="#">9037590000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 16 mm, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190493165		
수량	50 ST		

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	H16,0/29T ZH W	버전
주문 번호	<a href="#">9037730000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 16 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190493554	
수량	50 ST	
유형	H16,0/38 ZH GN	버전
주문 번호	<a href="#">9037370000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 29 mm, 25 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190492847	
수량	50 ST	
유형	H16,0/38D ZH BL	버전
주문 번호	<a href="#">9037600000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 29 mm, 25 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190493196	
수량	50 ST	
유형	H16,0/38T ZH W	버전
주문 번호	<a href="#">9037740000</a>	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 29 mm, 25 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190493561	
수량	50 ST	

### 액세서리 / 교체 부품



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 플립 기능

### 일반 주문 데이터

유형	ERTE ES PZ ZH 16	버전
주문 번호	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
수량	1 ST	

### 교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮐러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮐러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE PZ	버전
주문 번호	<a href="#">9202810000</a>	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248512577	
수량	1 ST	