

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



비절연 커넥터용 압착공구  
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬  
및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착
주문 번호	<a href="#">901410000</a>
유형	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
수량	1 items

## HTN 21 AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	423.98 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### 기술 데이터

품목 설명	비절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-6 mm <sup>2</sup> , 엔드 스톱 포함	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--	----	--------------------

### 공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
압착 유형/프로파일	인덴트 압착		

### 접점 설명

접점의 유형	비절연 결선	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 21	압착 범위, 최대	6 mm <sup>2</sup>
압착 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>		

### 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

