

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



역전식/스탬프 처리 접점용 압착 공구

- 라쳇을 이용한 정교한 압착
- 잘못된 작동 시 탈착 옵션
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-압착
주문 번호	9014140000
유형	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
수량	1 items

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

치수 및 중량

너비	205 mm	폭 (인치)	8.0709 inch
순중량	442 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	바이드물러 DFF 접점용 압착 공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---------------------	----	--------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.22 mm ²
압착 유형/프로파일	B-압착		

접점 설명

접점의 유형	바이드물러 DFF	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 14
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 24	압착 범위, 최대	2.5 mm ²
압착 범위, 최소	0.22 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

