

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 사다리꼴 압착
주문 번호	9014350000
유형	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190406615
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	80 mm	높이 (인치)	3.1496 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	423.66 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	------	----	--------------------

공구 데이터 압착

드라이브	기계	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm ²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.14 mm ²	압착 유형/프로파일	사다리꼴 압착

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페룰	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.14 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



액세서리

컨덕터 공칭 단면적 0.14mm²



- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

유형	H0,14/10 GR SV	버전
주문 번호	9005180000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190859909	
수량	500 ST	
유형	H0,14/10T BR SV	버전
주문 번호	9028250000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190902018	
수량	500 ST	
유형	H0,14/12 GR SV	버전
주문 번호	9028240000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190902001	
수량	500 ST	

멀티팩

- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)



일반 주문 데이터

유형	H0,25/10 HBL SV	버전
주문 번호	9026050000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190138288	
수량	500 ST	

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,25/10T GE	버전
주문 번호	9021010000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190109103	
수량	500 ST	

멀티팩



- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

유형	H0,25/10T GE SV	버전
주문 번호	9021210000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190045555	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,25/10 HBL	버전
주문 번호	9025740000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190092054	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H0,25/12 HBL	버전
주문 번호	9025760000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190010027	
수량	500 ST	

멀티팩



- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

유형	H0,25/12 HBL SV	버전
주문 번호	9025780000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190053239	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,25/12T GE	버전
주문 번호	9021020000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190184230	
수량	500 ST	

액세서리

멀티팩



- 바이드물러 컬러 코드
- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)

일반 주문 데이터

유형	H0,25/12T GE SV	버전
주문 번호	9021220000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190153786	
수량	500 ST	
유형	H0,34/10 TK SV	버전
주문 번호	9026030000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 옥색
GTIN (EAN)	4008190177171	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,34/12 TK	버전
주문 번호	9025770000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 옥색
GTIN (EAN)	4008190067960	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H0.34/12 TK SV	버전
주문 번호	9025790000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 옥색
GTIN (EAN)	4008190121174	
수량	500 ST	

멀티팩 백 포장



- 멀티팩 백
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1.5/17.5X SW SV	버전
주문 번호	9006590000	와이어 종단 페룰, 표준, 13 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190332259	
수량	100 ST	
유형	H1.5/19.5X SW SV	버전
주문 번호	9006630000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 10 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190332266	
수량	100 ST	

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 멀티팩 백
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1.5/24 XS SW	버전
주문 번호	9202870000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 14.5 mm, 검정
GTIN (EAN)	4032248517947	
수량	100 ST	

액세서리

멀티팩 백 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/17,5X BL SV	버전
주문 번호	9006670000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190332273	
수량	100 ST	
유형	H2,5/21,5X BL SV	버전
주문 번호	9006710000	와이어 종단 페룰, 표준, 17 mm, 12 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190332280	
수량	100 ST	

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/24 XS BL	버전
주문 번호	9202880000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 14.5 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4032248517954	
수량	100 ST	

멀티팩 백 포장



- 갈때기형 폴리프로필렌 소재 케이블 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 1.5-16mm² 컨덕터용(AWG 16-6)
- 주석 도금 구리
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 파트 4

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H4.0/19.5X GR SV	버전	
주문 번호	9006750000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 10 mm, 회색	
GTIN (EAN)	4008190332297		
수량	100 ST		
유형	H6.0/23X GE SV	버전	
주문 번호	9006790000	와이어 종단 페룰, 표준, 17 mm, 12 mm, 노란색	
GTIN (EAN)	4008190332303		
수량	100 ST		

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리에틸렌 백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0.34/10 TK	버전	
주문 번호	9025750000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 옥색	
GTIN (EAN)	4008190105365		
수량	500 ST		

릴의 와이어 종단 페룰 스트립



- 릴의 와이어 종단 페룰 스트립(5,000 pcs.)
- 바이드몰러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0.34/12 TK BD GSP	버전	
주문 번호	9004390000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 옥색	
GTIN (EAN)	4008190881016		
수량	5000 ST		

액세서리

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/12 OR SV	버전
주문 번호	9028260000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190902025	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14 OR SV	버전
주문 번호	9026060000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190122201	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14D W SV	버전
주문 번호	9019400000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190066024	
수량	500 ST	
유형	H0,5/16 OR SV	버전
주문 번호	9028270000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190902049	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리팩에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/12 OR	버전
주문 번호	0409500000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190090456	
수량	500 ST	
유형	H0,5/12D W	버전
주문 번호	9019000000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190085728	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H0,5/14 OR	버전
주문 번호	0690700000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190015770	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14D W	버전
주문 번호	9019010000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190120931	
수량	500 ST	
유형	H0,5/16 OR	버전
주문 번호	9025870000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190025045	
수량	500 ST	
유형	H0,5/16D W	버전
주문 번호	9019020000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190047108	
수량	500 ST	
유형	H0,5/18 OR	버전
주문 번호	1076980000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4032248834631	
수량	500 ST	
유형	H0,5/18D W	버전
주문 번호	1076990000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248834624	
수량	500 ST	

릴의 와이어 종단 페를 스트립



- 릴에 연결된 와이어 종단 페를(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14 OR BD GSP	버전
주문 번호	9005810000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190275877	
수량	5000 ST	
유형	H0,5/14D W BD GSP	버전
주문 번호	9005860000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190275921	
수량	5000 ST	

액세서리

와이어 종단 페룰 스트립



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14 OR BD	버전
주문 번호	9004270000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190091774	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14D W BD	버전
주문 번호	9004280000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190162627	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14T W BD	버전
주문 번호	9021930000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190262402	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/12 W SV	버전
주문 번호	9028280000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190902216	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14 W SV	버전
주문 번호	9026070000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190187163	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D GR SV	버전
주문 번호	9019410000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190164096	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H0,75/14T HBL SV	버전
주문 번호	9021230000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190153106	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16 W SV	버전
주문 번호	9028290000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190902056	
수량	500 ST	
유형	H0,75/18 W SV	버전
주문 번호	9028300000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190902063	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드


일반 주문 데이터

유형	H0,75/12 W	버전
주문 번호	0409600000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190079826	
수량	500 ST	
유형	H0,75/12D GR	버전
주문 번호	9019030000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190127787	
수량	500 ST	
유형	H0,75/12T HBL	버전
주문 번호	9021030000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190152901	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14 W	버전
주문 번호	0462900000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190033248	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D GR	버전
주문 번호	9019040000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190099077	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16 W	버전
주문 번호	9025860000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190141967	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H0,75/16D GR	버전
주문 번호	9019050000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190033002	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16T HBL	버전
주문 번호	9021050000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190096175	
수량	500 ST	
유형	H0,75/18 W	버전
주문 번호	9025910000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190063702	
수량	500 ST	
유형	H0,75/18D GR	버전
주문 번호	9019060000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190049560	
수량	500 ST	
유형	H0,75/18T HBL	버전
주문 번호	9021060000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190071158	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14T HBL	버전
주문 번호	9021040000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190083168	
수량	500 ST	

릴의 와이어 종단 페를 스트립



- 릴에 연결된 와이어 종단 페를(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/14 W BD GSP	버전
주문 번호	9005820000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190275884	
수량	5000 ST	
유형	H0,75/14D GR BD GSP	버전
주문 번호	9005870000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190275938	
수량	5000 ST	
유형	H0,75/14T BL BD GSP	버전
주문 번호	9005900000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190275969	
수량	5000 ST	

액세서리

와이어 종단 페룰 스트립



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/14 W BD	버전
주문 번호	9004290000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190006778	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D GR BD	버전
주문 번호	9004300000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190154837	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14T HBL BD	버전
주문 번호	9004310000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190179298	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,0/12 GE SV	버전
주문 번호	9028310000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190902070	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14 GE SV	버전
주문 번호	9026080000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190026158	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R SV	버전
주문 번호	9019420000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190189099	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H1,0/16 GE SV	버전
주문 번호	9028320000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190902087	
수량	500 ST	
유형	H1,0/18 GE SV	버전
주문 번호	9028340000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190902100	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드


일반 주문 데이터

유형	H1,0/12 GE	버전
주문 번호	0409700000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190152222	
수량	500 ST	
유형	H1,0/12D R	버전
주문 번호	9019070000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190029074	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14 GE	버전
주문 번호	0463000000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190024697	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R	버전
주문 번호	9019080000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190090623	
수량	500 ST	
유형	H1,0/16 GE	버전
주문 번호	9025950000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190037291	
수량	500 ST	
유형	H1,0/16D R	버전
주문 번호	9019100000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190159986	
수량	500 ST	
유형	H1,0/18 GE	버전
주문 번호	9025930000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190101497	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H1.0/18D R	버전
주문 번호	9019110000	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190174828	
수량	500 ST	

릴의 와이어 종단 페를 스트립



- 릴에 연결된 와이어 종단 페를(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1.0/14 GE BD GSP	버전
주문 번호	9005830000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190275891	
수량	5000 ST	
유형	H1.0/14D R BD GSP	버전
주문 번호	9005880000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190275945	
수량	5000 ST	

와이어 종단 페를 스트립



- 연결된 와이어 종단 페를 스트립(50 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1.0/14 GE BD	버전
주문 번호	9004320000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190167523	
수량	500 ST	
유형	H1.0/14D R BD	버전
주문 번호	9004330000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190047498	
수량	500 ST	
유형	H1.0/14T R BD	버전
주문 번호	9021950000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190262747	
수량	500 ST	

액세서리

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,5/14 R SV	버전
주문 번호	9026090000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190137168	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW SV	버전
주문 번호	9019430000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190107420	
수량	500 ST	
유형	H1,5/16 R SV	버전
주문 번호	9028350000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190902117	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드


일반 주문 데이터

유형	H1,5/14 R	버전
주문 번호	0463100000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190065089	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW	버전
주문 번호	9019120000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190153793	
수량	500 ST	
유형	H1,5/16 R	버전
주문 번호	0635100000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190141745	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H1,5/16D SW	버전
주문 번호	9019130000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190023331	
수량	500 ST	
유형	H1,5/18D SW	버전
주문 번호	9019140000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190046026	
수량	500 ST	
유형	H1,5/24 R	버전
주문 번호	0565600000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190187071	
수량	500 ST	
유형	H1,5/24D SW	버전
주문 번호	9019150000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190151676	
수량	500 ST	

릴의 와이어 종단 페룰 스트립



- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,5/14 R BD GSP	버전
주문 번호	9005840000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190275907	
수량	5000 ST	
유형	H1,5/14D SW BD GSP	버전
주문 번호	9005890000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190275952	
수량	5000 ST	
유형	H1,5/14S GN BD GSP	버전
주문 번호	9028370000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4032248318537	
수량	5000 ST	

액세서리

와이어 종단 페룰 스트립



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,5/14 R BD	버전
주문 번호	9004340000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190080723	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW BD	버전
주문 번호	9004350000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190005474	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14T SW BD	버전
주문 번호	9021960000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190262389	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/14S BL SV	버전
주문 번호	9046230000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4032248298631	
수량	500 ST	
유형	H2,5/15 BL SV	버전
주문 번호	9026100000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190141141	
수량	500 ST	
유형	H2,5/15T GR SV	버전
주문 번호	9021240000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190115302	
수량	500 ST	

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/15D BL	버전
주문 번호	9019160000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190028732	
수량	500 ST	
유형	H2,5/15T GR	버전
주문 번호	9021070000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190128944	
수량	500 ST	
유형	H2,5/19D BL	버전
주문 번호	9019170000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190178024	
수량	500 ST	
유형	H2,5/19T GR	버전
주문 번호	9021080000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190149345	
수량	500 ST	
유형	H2,5/25D BL	버전
주문 번호	9019180000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190101145	
수량	500 ST	
유형	H2,5/25T GR	버전
주문 번호	9021090000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190060916	
수량	500 ST	

릴의 와이어 종단 페룰 스트립



- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H2,5/14D BL BD GSP	버전
주문 번호	9005850000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190275914	
수량	3000 ST	
유형	H2,5/14T GR BD GSP	버전
주문 번호	9005910000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190275976	
수량	3000 ST	

와이어 종단 페룰 스트립



- 연결된 와이어 종단 페룰 스트립(50 pcs.)
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/14D BL BD	버전
주문 번호	9004360000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190083397	
수량	500 ST	
유형	H2,5/14T GR BD	버전
주문 번호	9004370000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190052508	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 팩
- 바이드물러 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H4,0/18 GR SV	버전
주문 번호	9026010000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190117382	
수량	250 ST	
유형	H4,0/18T OR SV	버전
주문 번호	9021250000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190159313	
수량	250 ST	

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H4,0/18D GR	버전
주문 번호	9019190000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190141349	
수량	500 ST	
유형	H4,0/18T OR	버전
주문 번호	9021100000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190061708	
수량	500 ST	
유형	H4,0/20D GR	버전
주문 번호	9019200000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190126575	
수량	500 ST	
유형	H4,0/20T OR	버전
주문 번호	9021110000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190035754	
수량	500 ST	
유형	H4,0/26D GR	버전
주문 번호	9019210000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190002336	
수량	100 ST	
유형	H4,0/26T OR	버전
주문 번호	9021120000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190092825	
수량	100 ST	

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²



6 mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H6,0/20T GN	버전
주문 번호	9021130000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190111731	
수량	100 ST	
유형	H6,0/20 SW	버전
주문 번호	0533500000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190183905	
수량	100 ST	
유형	H6,0/20D GE	버전
주문 번호	9019220000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190151607	
수량	100 ST	
유형	H6,0/26 SW	버전
주문 번호	0565700000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190026837	
수량	100 ST	
유형	H6,0/26D GE	버전
주문 번호	9019230000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190072117	
수량	100 ST	
유형	H6,0/26T GN	버전
주문 번호	9021140000	와이어 종단 페룰, 표준, 20 mm, 18 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190022501	
수량	100 ST	

멀티백



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

유형	H0,75/14S W SV	버전
주문 번호	9025700000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190144104	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14S GE SV	버전
주문 번호	9025710000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190031442	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14S R SV	버전
주문 번호	9025720000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190072681	
수량	500 ST	

액세서리

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/16S OR	버전
주문 번호	9202900000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4032248519026	
수량	500 ST	
유형	H4,0/20DS GR	버전
주문 번호	9203630000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248565078	
수량	500 ST	
유형	H0,34/11 S TK	버전
주문 번호	9204090000	와이어 종단 페룰, 표준, 6 mm, 6 mm, 옥색
GTIN (EAN)	4032248593026	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14S OR	버전
주문 번호	9004560000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190286132	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14S W	버전
주문 번호	9004590000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190862060	
수량	500 ST	
유형	H0,5/16 DS W	버전
주문 번호	9202910000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248519019	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14DS GR	버전
주문 번호	9028580000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248159475	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14S W	버전
주문 번호	9025960000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190009878	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14TS HBL	버전
주문 번호	9018550000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190207991	
수량	500 ST	
유형	H0,75/15S W	버전
주문 번호	9204240000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 9 mm, 연한 파란색, 흰색
GTIN (EAN)	4032248621545	
수량	500 ST	

엑세서리

유형	H1,0/14S GE	버전
주문 번호	9025970000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190063733	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14S R	버전
주문 번호	9018560000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190207984	
수량	500 ST	
유형	H1,5/12S R	버전
주문 번호	9025690000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190059439	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14S R	버전
주문 번호	9025980000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190080730	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14DS SW	버전
주문 번호	9025240000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190085599	
수량	500 ST	
유형	H2,5/12DS BL	버전
주문 번호	9028490000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4032248049028	
수량	500 ST	
유형	H2,5/12TS GR	버전
주문 번호	9036200000	와이어 종단 페룰, 표준, 8 mm, 6 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248067992	
수량	500 ST	
유형	H2,5/14DS BL	버전
주문 번호	1333100000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190160364	
수량	500 ST	
유형	H2,5/14TS GR	버전
주문 번호	9426770000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248160693	
수량	500 ST	
유형	H2,5/16 TS GR	버전
주문 번호	9036210000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248068005	
수량	500 ST	
유형	H2,5/16DS BL	버전
주문 번호	9036220000	와이어 종단 페룰, 표준, 13 mm, 10 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4032248068012	
수량	500 ST	
유형	H4,0/14DS GR	버전
주문 번호	9028520000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248049035	
수량	500 ST	
유형	H4,0/15TS OR	버전
주문 번호	9036230000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4032248068029	
수량	500 ST	

액세서리

공칭 컨덕터 단면적 0.25 mm² - 6.0 mm²



굵기가 0.25 ~ 6.0 mm²인 전선(AWG 24 - 10)
주석 도금 구리
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

유형	H0,25/5	버전
주문 번호	9018910000	와이어 종단 페룰, 표준, 5 mm, 5 mm, No
GTIN (EAN)	4008190068134	
수량	1000 ST	
유형	H0,5/10	버전
주문 번호	9004050000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190153052	
수량	1000 ST	
유형	H0,5/6	버전
주문 번호	0282600000	와이어 종단 페룰, 표준, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190184025	
수량	1000 ST	
유형	H0,75/10	버전
주문 번호	0542500000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037482	
수량	1000 ST	
유형	H0,75/6	버전
주문 번호	0282700000	와이어 종단 페룰, 표준, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190019013	
수량	1000 ST	
유형	H1,0/10	버전
주문 번호	0282800000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190006662	
수량	1000 ST	
유형	H1,0/6	버전
주문 번호	0372600000	와이어 종단 페룰, 표준, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190180263	
수량	1000 ST	
유형	H1,5/10	버전
주문 번호	0186500000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190039592	
수량	1000 ST	
유형	H1,5/12	버전
주문 번호	9004060000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147938	
수량	1000 ST	
유형	H1,5/18	버전
주문 번호	9004070000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190105761	
수량	1000 ST	

엑세서리

유형	H1,5/7	버전
주문 번호	0372700000	와이어 종단 페룰, 표준, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190064525	
수량	1000 ST	
유형	H2,5/10	버전
주문 번호	9004080000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145446	
수량	1000 ST	
유형	H2,5/12	버전
주문 번호	0186100000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190172954	
수량	1000 ST	
유형	H2,5/18	버전
주문 번호	9004090000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147921	
수량	1000 ST	
유형	H2,5/7	버전
주문 번호	0373000000	와이어 종단 페룰, 표준, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190173463	
수량	1000 ST	
유형	H4,0/12	버전
주문 번호	0244100000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190179830	
수량	1000 ST	
유형	H4,0/15	버전
주문 번호	9004100000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190119003	
수량	500 ST	
유형	H4,0/18	버전
주문 번호	9004110000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190148348	
수량	500 ST	
유형	H4,0/9	버전
주문 번호	0373100000	와이어 종단 페룰, 표준, 9 mm, 9 mm, No
GTIN (EAN)	4008190164669	
수량	500 ST	
유형	H6,0/10	버전
주문 번호	9004120000	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
수량	500 ST	
유형	H6,0/12	버전
주문 번호	0191900000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
수량	500 ST	
유형	H6,0/15	버전
주문 번호	0124700000	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
수량	500 ST	
유형	H6,0/18	버전
주문 번호	9004130000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
수량	500 ST	

액세서리

플라스틱 칼러 채움 와이어 종단 페룰 분류



절연 페럴이 들어 있는 박스:
• 바이드물러 컬러 코드
• DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H-BOX 0,14-0,75QMM	버전
주문 번호	9025410000	전선 페룰 모음, 박스, 컬러 코드: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
수량	1 ST	
유형	H-BOX 0,5-2,5QMM	버전
주문 번호	9025900000	전선 페룰 모음, 박스, 컬러 코드: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
수량	1 ST	
유형	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	버전
주문 번호	9025430000	전선 페룰 모음, 박스, 컬러 코드: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
수량	1 ST	
유형	H-BOX 4,0-16,0QMM	버전
주문 번호	9025920000	전선 페룰 모음, 박스, 컬러 코드: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
수량	1 ST	
유형	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	버전
주문 번호	9025400000	전선 페룰 모음, 박스, 컬러 코드: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
수량	1 ST	

트윈 와이어 종단 페룰 분류



절연 트윈 페럴이 들어 있는 박스:
• 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	버전
주문 번호	9025390000	전선 페룰 모음, 박스, 컬러 코드: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
수량	1 ST	

액세서리

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14 ZH OR SV	버전
주문 번호	9004440000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190198473	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14D ZH W SV	버전
주문 번호	9004780000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190188481	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리팩에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14 ZH OR	버전
주문 번호	9037200000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190492397	
수량	500 ST	
유형	H0,5/14D ZH W	버전
주문 번호	9037380000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190492861	
수량	500 ST	
유형	H0,5/16 ZH OR	버전
주문 번호	9037210000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190492687	
수량	500 ST	
유형	H0,5/16D ZH W	버전
주문 번호	9037390000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190492878	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H0,5/18 ZH OR	버전
주문 번호	9037220000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190492694	
수량	500 ST	
유형	H0,5/18D ZH W	버전
주문 번호	9037400000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190492892	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/14 ZH W SV	버전
주문 번호	9018510000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190019914	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D ZH GR SV	버전
주문 번호	9018520000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190097998	
수량	500 ST	
유형	H0,75/15T ZH BL SV	버전
주문 번호	9018570000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190272630	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16 ZH W SV	버전
주문 번호	9004900000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190482671	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16D ZH GR SV	버전
주문 번호	9004770000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190038816	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16T ZH HBL SV	버전
주문 번호	9005140000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190482725	
수량	500 ST	

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



다음 컨덕터용: 2 No. 0.75 mm² (2 No. AWG 18)

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/14 ZH W	버전
주문 번호	9037230000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190853976	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D ZH GR	버전
주문 번호	9037410000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190492984	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14T ZH HBL	버전
주문 번호	9037610000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190493233	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16 ZH W	버전
주문 번호	9037240000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190492717	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16D ZH GR	버전
주문 번호	9037420000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190492991	
수량	500 ST	
유형	H0,75/16T ZH HBL	버전
주문 번호	9037620000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190493264	
수량	500 ST	

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 갈때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H0,75/19DS ZH GR	버전
주문 번호	9202830000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4032248515776	
수량	500 ST	
유형	H0,75/19S ZH W	버전
주문 번호	9202820000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248515769	
수량	500 ST	
유형	H0,75/19TS ZH HBL	버전
주문 번호	9202840000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4032248515783	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



다음 컨덕터용: 2 No. 0.75 mm² (2 No. AWG 18)

- 폴리에틸렌 백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,75/24 ZH W	버전
주문 번호	9037250000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190492724	
수량	500 ST	
유형	H0,75/24D ZH GR	버전
주문 번호	9037430000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190493004	
수량	500 ST	
유형	H0,75/24T ZH HBL	버전
주문 번호	9037630000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 연한 파란색
GTIN (EAN)	4008190493271	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H1,0/15 ZH GE SV	버전
주문 번호	9018530000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 12 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190066925	
수량	500 ST	
유형	H1,0/15D ZH R SV	버전
주문 번호	9018540000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 12 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190188832	
수량	500 ST	
유형	H1,0/15S ZH GE SV	버전
주문 번호	9018650000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 12 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4032248011407	
수량	500 ST	
유형	H1,0/19 ZH GE SV	버전
주문 번호	9004910000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 16 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190482688	
수량	500 ST	
유형	H1,0/19D ZH R SV	버전
주문 번호	9004760000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 16 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190160951	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,0/15 ZH GE	버전
주문 번호	9037260000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190492731	
수량	500 ST	
유형	H1,0/15D ZH R	버전
주문 번호	9037440000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493011	
수량	500 ST	

액세서리

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 갈때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

유형	H1,0/15S ZH GE	버전
주문 번호	9018690000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 12 mm, 8 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4032248017720	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,0/19 ZH GE	버전
주문 번호	9037270000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 16 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190492748	
수량	500 ST	
유형	H1,0/19D ZH R	버전
주문 번호	9037450000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 16 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493028	
수량	500 ST	

폴리백에 풀린 상태로 제공



- 갈때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
- 소재: E-Cu, 주석-아연 도금
- 다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H1,0/22DS R ZH	버전
주문 번호	9036330000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 14 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248338566	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,0/25 ZH GE	버전
주문 번호	9037280000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 22 mm, 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190492755	
수량	500 ST	
유형	H1,0/25D ZH R	버전
주문 번호	9037460000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 22 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190493035	
수량	500 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,5/16 ZH R SV	버전
주문 번호	9004410000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190009397	
수량	500 ST	
유형	H1,5/16D ZH SW SV	버전
주문 번호	9004420000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190167455	
수량	500 ST	
유형	H1,5/20 ZH R SV	버전
주문 번호	9004920000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190482695	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H1,5/20D SW ZH SV	버전
주문 번호	9004750000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190055431	
수량	500 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H1,5/16 ZH R	버전
주문 번호	9037290000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190492762	
수량	500 ST	
유형	H1,5/16D ZH SW	버전
주문 번호	9037470000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190493042	
수량	500 ST	
유형	H1,5/20 ZH R	버전
주문 번호	9037300000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190492779	
수량	500 ST	
유형	H1,5/20D ZH SW	버전
주문 번호	9037480000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190493059	
수량	500 ST	
유형	H1,5/26 ZH R	버전
주문 번호	9037310000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190492786	
수량	100 ST	
유형	H1,5/26D ZH SW	버전
주문 번호	9037490000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190493066	
수량	100 ST	

액세서리

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/19D ZH BL SV	버전
주문 번호	9004430000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190099367	
수량	250 ST	
유형	H2,5/19T ZH GR SV	버전
주문 번호	9018580000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190272647	
수량	250 ST	
유형	H2,5/21 ZH GR SV	버전
주문 번호	9005150000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190482732	
수량	250 ST	
유형	H2,5/21D ZH BL SV	버전
주문 번호	9004740000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190031923	
수량	250 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H2,5/19D ZH BL	버전
주문 번호	9037500000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190493073	
수량	500 ST	
유형	H2,5/19T ZH GR	버전
주문 번호	9037640000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 13 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190493325	
수량	500 ST	

액세서리

유형	H2,5/21D ZH BL	버전
주문 번호	9037510000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190493080	
수량	100 ST	
유형	H2,5/21T ZH GR	버전
주문 번호	9037650000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190493356	
수량	100 ST	
유형	H2,5/27D ZH BL	버전
주문 번호	9037520000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190493097	
수량	100 ST	
유형	H2,5/27T ZH GR	버전
주문 번호	9037660000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190493387	
수량	100 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H4,0/22T ZH OR SV	버전
주문 번호	9018590000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190272654	
수량	100 ST	
유형	H4,0/22D ZH GR SV	버전
주문 번호	9004730000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190161811	
수량	100 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H4,0/22D ZH GR	버전
주문 번호	9037530000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190493103	
수량	100 ST	
유형	H4,0/22T ZH OR	버전
주문 번호	9037670000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 15 mm, 12 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190493431	
수량	100 ST	
유형	H4,0/28D ZH GR	버전
주문 번호	9037540000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190493110	
수량	100 ST	
유형	H4,0/28T ZH OR	버전
주문 번호	9037680000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 21 mm, 18 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190493479	
수량	100 ST	

멀티팩



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6,0/23 ZH SW SV	버전
주문 번호	9004930000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190482701	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23D ZH GE SV	버전
주문 번호	9004720000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190962210	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23T ZH GN SV	버전
주문 번호	9005160000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190482749	
수량	100 ST	

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드몰러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6,0/23 ZH SW	버전
주문 번호	9037320000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190492793	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23D ZH GE	버전
주문 번호	9037550000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190493127	
수량	100 ST	
유형	H6,0/23T ZH GN	버전
주문 번호	9037690000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 20 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190493486	
수량	100 ST	
유형	H6,0/29 ZH SW	버전
주문 번호	9037330000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 24 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190492809	
수량	100 ST	
유형	H6,0/29D ZH GE	버전
주문 번호	9037560000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 24 mm, 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190493134	
수량	100 ST	
유형	H6,0/29T ZH GN	버전
주문 번호	9037700000	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 24 mm, 18 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190493509	
수량	100 ST	

액세서리 / 교체 부품



- 절연 및 비절연 페럴용 압착공구
- 라켓의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES PZ 6 ROTO	버전	
주문 번호	9014480000	6mm², 사다리꼴 압착	
GTIN (EAN)	4008190877385		
수량	1 ST		

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮐러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라켓은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮐러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE PZ	버전	
주문 번호	9202810000	압착 공구, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4032248512577		
수량	1 ST		

액세서리 / 교체 부품



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라켓의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	버전	
주문 번호	9054820000		
GTIN (EAN)	4032248109289		
수량	1 ST		