

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**절연 커넥터용 압착공구**

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 폴리م 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착
주문 번호	9014400000
유형	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
수량	1 items

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	440.68 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-2.5 mm ²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	2.5 mm ²	
압착 유형/프로파일	이중 압착	
크리밍 스테이션	크리밍 스테이션 번호 컨덕터 굽기, 최소 컨덕터 단면적, 최대 컨덕터 단면적 AWG, 최소 컨덕터 단면적 AWG, 최대 크리밍 스테이션의 색상 크리밍 스테이션 번호 컨덕터 굽기, 최소 컨덕터 단면적, 최대 컨덕터 단면적 AWG, 최소 컨덕터 단면적 AWG, 최대 크리밍 스테이션의 색상	1 0.5 mm ² 1.5 mm ² 21 AWG 16 AWG 빨간색 2 1.5 mm ² 2.5 mm ² 16 AWG 14 AWG 파란색

접점 설명

접점의 유형	절연 커넥터	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 14
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 21	압착 범위, 최대	2.5 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²		

중요 참고 사항

제품 정보	솔리드 컨덕터용으로 적합하지 않음. 접점의 절연은 원추형으로 눌려집니다.
-------	--

분류

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

케이블-러그 커넥터



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	FSKI/0,5-1,0/288	버전
주문 번호	1491790000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	
유형	FSKI/0,5-1,0/488	버전
주문 번호	1491810000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	
유형	FSKI/0,5-1,0/638	버전
주문 번호	1491820000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	
유형	FSKI/1,5-2,5/488	버전
주문 번호	1491850000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm ² , 파란색
수량	100 ST	
유형	FSKI/1,5-2,5/638	버전
주문 번호	1491830000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm ² , 파란색
수량	100 ST	
유형	LIF 1,5M638 R	버전
주문 번호	9200580000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410422	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5M638 R	버전
주문 번호	9200590000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410439	mm ² , 파란색
수량	100 ST	

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

액세서리

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전
주문 번호	9200520000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410361	
수량	100 ST	
유형	LIF 1,5F488 R	버전
주문 번호	9200530000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410378	
수량	100 ST	
유형	LIF 1,5F638 R	버전
주문 번호	9200540000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410385	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5F488 R	버전
주문 번호	9200550000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4032248410392	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5F638 R	버전
주문 번호	9200560000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4032248410408	
수량	100 ST	
유형	LIF 6F638 R	버전
주문 번호	9200570000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4032248410415	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,1-0,5/285	버전
주문 번호	1491620000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4050118301526	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,1-0,5/288	버전
주문 번호	1491630000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4050118301489	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/288	버전
주문 번호	1491650000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301519	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/485	버전
주문 번호	1491660000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301410	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/488	버전
주문 번호	1491670000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301502	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/638	버전
주문 번호	1491680000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301618	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/05-1,0/285	버전
주문 번호	1491640000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301557	
수량	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

유형	VFSKHI/1,5-2,5/285	버전
주문 번호	1491730000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² , 파란색
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/288	버전
주문 번호	1491740000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² , 파란색
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/485	버전
주문 번호	1491690000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² , 파란색
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/488	버전
주문 번호	1491710000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² , 파란색
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/638	버전
주문 번호	1491720000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² , 파란색
수량	100 ST	

분기 포함 케이블-러그 슬리브



브랜치가 있는 PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브
(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5T638 R	버전
주문 번호	9200610000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5T638 R	버전
주문 번호	9200620000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm ² , 파란색
수량	100 ST	

액세서리

케이블 러그 슬리브, 완전 절연



PVC 재질의 완전 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F638 RF	버전
주문 번호	9200640000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410484	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5F638 RF	버전
주문 번호	9200650000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4032248410491	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/0,5-1,0/285	버전
주문 번호	1491860000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301915	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/0,5-1,0/288	버전
주문 번호	1491870000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301908	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/0,5-1,0/485	버전
주문 번호	1491880000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301748	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/0,5-1,0/488	버전
주문 번호	1491890000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301786	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/0,5-1,0/638	버전
주문 번호	1491910000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301847	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/1,5-2,5/485	버전
주문 번호	1491920000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4050118301694	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/1,5-2,5/488	버전
주문 번호	1491930000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4050118301762	
수량	100 ST	
유형	VFSKHZ/1,5-2,5/638	버전
주문 번호	1491940000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4050118301922	
수량	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

크림프 케이블 러그



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

유형	KQI-M10/-1	버전
주문 번호	1492130000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
수량	100 ST	
유형	KQI-M10/-2,5	버전
주문 번호	1492340000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
수량	100 ST	
유형	KQI-M12/-2,5	버전
주문 번호	1492350000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
수량	100 ST	
유형	KQI-M2,5/-1	버전
주문 번호	1492150000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
수량	100 ST	
유형	KQI-M2/-0,5	버전
주문 번호	1492090000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
수량	100 ST	
유형	KQI-M2/-1	버전
주문 번호	1492140000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3,5/-1	버전
주문 번호	1492180000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3,5/-2,5	버전
주문 번호	1492270000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3/-0,5	버전
주문 번호	1492100000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3/-1	버전
주문 번호	1492170000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
수량	100 ST	

HTI 15


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KQI-M3/-2,5	버전
주문 번호	1492250000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ²
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/-0,5	버전
주문 번호	1492110000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ²
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/-1	버전
주문 번호	1492200000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/-2,5	버전
주문 번호	1492290000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ²
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/S/-1	버전
주문 번호	1492190000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/S/-2,5	버전
주문 번호	1492280000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm ²
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/-0,5	버전
주문 번호	1492120000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302042	mm ²
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/-1	버전
주문 번호	1492220000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
수량	100 ST	

액세서리 / 교체 부품



절연 커넥터용 압착공구
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 폴리م 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES HTI 15	버전
주문 번호	1246370000	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118034462	
수량	1 ST	