

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 이중 압착, 타원형 압착
주문 번호	9017290000
유형	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
수량	1 items

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	756 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-6 mm ²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	--------------------------------------	----	--------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm ²	
압착 유형/프로파일	이중 압착, 타원형 압착	
크리핑 스테이션	크리핑 스테이션 번호	1
	컨덕터 굵기, 최소	0.5 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	1.5 mm ²
	컨덕터 단면적 AWG, 최소	20 AWG
	컨덕터 단면적 AWG, 최대	16 AWG
	크리핑 스테이션의 색상	빨간색
	크리핑 스테이션 번호	2
	컨덕터 굵기, 최소	1.5 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	2.5 mm ²
	컨덕터 단면적 AWG, 최소	16 AWG
	컨덕터 단면적 AWG, 최대	14 AWG
	크리핑 스테이션의 색상	파란색
	크리핑 스테이션 번호	3
	컨덕터 굵기, 최소	4 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	6 mm ²
	컨덕터 단면적 AWG, 최소	12 AWG
컨덕터 단면적 AWG, 최대	10 AWG	
크리핑 스테이션의 색상	노란색	

접점 설명


접점의 유형	절연 커넥터	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 21	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²		

중요 참고 사항

제품 정보	슬리드 커넥터용으로 적합하지 않음. 접점의 절연은 원추형으로 눌러집니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES CTI 6	버전	
주문 번호	9007180000	압착 공구, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4008190262136		
수량	1 ST		
유형	ERTE ES CTI 6	버전	
주문 번호	9007180000	압착 공구, 교체 부품	
GTIN (EAN)	4008190262136		
수량	1 ST		